

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 32/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17,43 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,97 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø stopky D _s h6	32 mm
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP