

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů  
Z: 35/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	1,68 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	20,43 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	58 mm
Ø břitu $D_c$	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení $\kappa$	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP