

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
32/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	47 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,71 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	12,34 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
\varnothing břitu D_c	32 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Vnitřní chlazení	ano
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Počet břitů Z	2
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0