

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů  
Z: 40/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,25 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	64 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	32 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	20,34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	250 mm

Vrtací kruhové frézování $a_p$	1,5 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení $\kappa$	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP