

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215954 25/4
GTIN	4045197939883
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	8 mm
Počet břitů Z	4
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Ø stopky $D_s\ h6$	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Řada	Power Tang
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2