

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L_1	30 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP