

Garant

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Počet břitů Z	5
Ø břitu D _c	50 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Celková délka L _{celk.}	40 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Řada	Power Tang
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2