

**Garant****90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø břitu $D_c$	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	8 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP