

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M8
Počet břitů Z	2
Ø břitu D_c	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø D_2	13,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	23 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm

Řada	Power Tang
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2