

**Garant****90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L <sub>1</sub>	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø břitu D <sub>c</sub>	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	110 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	8 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2