

Garant

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	8 mm
Upínací závit M	M16

Ø D ₂	30 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP