

**HOLEX®****SNMX 120408, HUX25, Poloměr: 3 mm****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251399 3      |
| GTIN             | 4045197940360 |
| Třída artiklu    | 29W           |

**Popis****Vhodné pro :**

Upínací držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251102; 251103; 251112; 251113.

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem  $\geq 3$  mm je nutné upravit lůžko destičky.

Druh: HUX25

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 120 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 30 - 80 m/min

**Technický popis**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Řezný materiál                        | TK             |
| Hloubka řezu $a_p$                    | 1 - 4 mm       |
| Vedlejší použití                      | M              |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití   | 50 - 120 m/min |
| Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití | 30 - 80 m/min  |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Podmínky řezu                        | kontinuální                   |
| Posuv f                              | 0,1 - 0,2 mm/ot,              |
| Hlavní způsob použití                | P                             |
| Druh                                 | HUX25                         |
| Série                                | Soustružnický držák eco       |
| Série                                | Soustružnický držák QuickTurn |
| Série                                | Soustružnický držák           |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMX 120408                   |
| Atribut názvu produktu               | HUX25                         |