



## Sklopný kontejner RAL 5007 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 250l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919920 250
GTIN	4017976147017
Třída artiklu	96D

### Popis

#### Provedení:

Olejtěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraňený.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

#### Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

### Technický popis

Vzdálenost vybrání B	203 mm
Ø koleček	200 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	194 mm
Výška	780 mm
Délka	1359 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Rozměr skříně – délka	1200 mm
Olejetěsně svařené	ano
Rozměr skříně – výška	413 mm
Objem kontejneru	250 l
Hmotnost	70 kg
Rozměr skříně – šířka	652 mm
Lanový výtah	ne
S vybráním	ano
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Pojistka proti vyklopení	ano
Výsypné hrany výška s kolečky	780 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Šířka	713 mm
Rozměr vybrání A	194 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	72 mm
Nosnost	750 kg
Rozměr vybrání D	72 mm
Rozměr vybrání C	603 mm
Počet koleček	4
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál kolečka	TPE
Barva	Brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3

Druh produktu

Vyklápěcí nádoba