

**Garant**
**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202261 11
GTIN	4045197941237
Třída artiklu	11X

**Popis**
**Provedení:**

 Stopka podobná **DIN 6535 HB**.

**Ušetřete náklady na přebroušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebroušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

 Délka břitu  $L_c$ : 15 mm

Celková délka L: 60 mm

 Stopka Ø  $D_s$ : 12 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	11 mm
Počet zubů Z	3
Stopka Ø $D_s$	12 mm
Tvar stopky	HB
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Délka břitu $L_c$	15 mm
Celková délka L	60 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza