

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202261 4,8
GTIN	4045197941220
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebrušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísvuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c: 8 mm

Celková délka L: 45 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Celková délka L	45 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	3
Ø břitu D _c	4,8 mm

Délka břitu L_c	8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza