

**Garant****VCMT 070202, Řezný materiál: HB7025-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Třída artiklu	21I

**Popis**

VCMT 070202 HB7025-1 Typ: HB7025-1

Lamač třísek: SF

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 190 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7025-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 190 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení