


Garant**WN.G 060408, Typ: HB7410-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB7410-1 Druh: HB7410-1

Lamač třísek: TAM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 90 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Druh	HB7410-1
Lamač třísek	TAM
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 90 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNGG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení