

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 20/3mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 212802 20/3 |
| GTIN | 4045197938916 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Ø D ₃ | 12 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 |
| Délka šikmého zanořování L pro α _{max} | 10,13 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 35 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Ø břitu D _c | 20 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Vrtací kruhové frézování Ø D _{max} | 38 mm |
| Úhel šikmého zanořování α _{max} | 2,26 stupeň |
| Vrtací kruhové frézování a _p | 0,3 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D _{min} | 32 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ø stopky D _s h6 | 20 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 85 mm |
| Řada | Power Q |
| Úhel nastavení κ | 15 stupeň |
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kolmé frézování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Strategie obrábění | HPC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2