

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 16/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Počet břitů Z	2
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,73 stupeň
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	6,13 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310

Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2