

Garant**Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M10X231****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.****Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	41 mm
Závit M	M10×231
Užitná délka L ₁	231 mm
Otvor Ø D ₁	10,5 mm
Délka vyložení rozměr A	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem