

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4030, Typ: ST1400**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mmPosuv f_z na zub: 1,2 mm

Tloušťka destiček S: 5.56 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	1,2 mm
Typ	ST400
Rohový rádius	1,6 mm
Tloušťka destiček S	5.56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT120516ZDSR
Typ	HB4030
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	220 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		