

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 28/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	28 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Celková délka $L_{celk.}$	95 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	44 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	13,43 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D_3	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	54 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,56 stupeň
Ø stopky D_s h6	25 mm

Délka vyložení L ₁	39 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Počet břitů Z	2
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP