

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mmPosuv f_z na zub: 1,1 mm

Tloušťka destiček S: 4.76 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	1,1 mm
Typ	ST900
Rohový rádius	1,6 mm
Tloušťka destiček S	4.76 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT090416ZDSR
Typ	HB4020
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,3 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		