


Garant**XDMW120516ZDSR, HB4715, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212891 HART
GTIN	4045197943194
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mmPosuv f_z na zub: 0,9 mm

Tloušťka destiček S: 5.56 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,9 mm
Typ	HART
Rohový rádius	1,6 mm
Tloušťka destiček S	5.56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMW120516ZDSR
Typ	HB4715
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
GG(G)	omezené použití	200 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		