

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
16/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø břitu D_c	16 mm
Počet břitů Z	2
Ø D_1 h6	8,5 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Vnitřní chlazení	ano
Upínací závit M	M8
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	24 mm
Ø D_2	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,73 stupeň
$\varnothing D_3$	8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	6,13 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219799 1