


Garant**XDMT120516ZDER, HB4430, Typ: TI**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	212895 TI
GTIN	4045197943217
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mmPosuv f_z na zub: 0,8 mm

Tloušťka destiček S: 5.56 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,8 mm
Typ	Ti
Rohový rádus	1,6 mm
Tloušťka destiček S	5.56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT120516ZDER
Typ	HB4430
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,9 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		