

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
22/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Třída artiklu	210

## Popis

### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

## Technický popis

Ø břitu $D_c$	22 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,3 mm
Celková délka $L_{celk.}$	28 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	12,13 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Ø $D_2$	18 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	36 mm
Upínací závit M	M10
Vnitřní chlazení	ano

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	1,89 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219799 1