

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závít M × délka L1: M10X125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Válcová konstrukce.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Délka vyložení rozměr A	144 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	10,5 mm
Vnější Ø D	34 mm
Závít M	M10×125
Užitná délka L <sub>1</sub>	125 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem