

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 22/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	36 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Ø břitu D _c	22 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a _p	0,3 mm
Celková délka L _{celk.}	180 mm
Délka vyložení L ₁	30 mm
Počet břitů Z	3
Ø D ₃	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,89 stupeň

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	12,13 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP