

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	120 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17,43 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,97 stupeň
Počet břitů Z	3
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vnitřní chlazení	ano

Ø břitu D _c	32 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP