

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
32/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Třída artiklu	210

## Popis

### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

## Technický popis

Ø břitu $D_c$	32 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	17,43 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	52 mm
Celková délka $L_{celk.}$	47 mm
Ø $D_2$	29 mm
Ø $D_3$	20 mm
Upínací závit M	M16

Počet břitů Z	3
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,97 stupeň
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP

674252 10IP