

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 30 krátký, Ø trnu d1: 22mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301013 22     |
| GTIN           | 4045197944221 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

### Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

## Technický popis

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Délka vyložení rozměr A                           | 50 mm |
| Vhodný speciální klíč č. 309840                   | 22    |
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22    |
| Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>             | 19 mm |
| Vnější Ø D                                        | 48 mm |
| Ø trnu d <sub>1</sub>                             | 22 mm |

## Technický list

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ø upnutí $D_1$                  | 22 mm                             |
| Upnutí                          | SK 30 krátký                      |
| Norma                           | DIN 6357                          |
| Norma pro upínání               | ISO 7388-1                        |
| Tvar                            | ADB                               |
| Otvor chladicího kanálu         | není zamykatelný                  |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 5 µm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Druh produktu                   | Upínací trn pro frézovací hlavy   |