

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 28/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	13,43 mm
Ø břitu D_c	28 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	44 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	54 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Počet břitů Z	2
Délka vyložení L_1	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,56 stupeň
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP