

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
30/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Třída artiklu	210

## Popis

### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

## Technický popis

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	2,23 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	15,43 mm
Počet břitů Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	47 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	58 mm

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Upínací závit M	M16
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP