

Garant**Kleštinový upínací trn ER typ ADB, SK 30 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300463 32 |
| GTIN | 4045197944207 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –

- **Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min⁻¹) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.**
- **Vyvrtný průchod.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610: 32

Náhradní matice HOLEX č. 309580: 32

Technický popis

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rozsah upínání | 2 - 20 mm |
| Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 32 |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm |
| Pro kleštiny ER | 32 |
| Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 32 |
| Vnější Ø D | 50 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 2-20 mm |
| Upnutí | SK 30 krátký |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32 | 309680 32 |
|--|-----------|