

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
40/4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Třída artiklu	210

## Popis

### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.  
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	47 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	78 mm
Ø $D_2$	29 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	25,43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,35 stupeň

Upínací závit M	M16
Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	68 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil  
Torx Plus® 10IP

674252 10IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2