

**Garant**
**TK úhlová fréza Tvar C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208035 12
GTIN	4045197943743
Třída artiklu	11X

**Popis**
**Provedení:**

 Úhlová tolerance  $\pm 8'$ .

**Upozornění:**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

 Až do plného záběru  $f_z$  s 50%.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

 Uvolňovací  $\varnothing D_1$ : 5 mm

Celková délka L: 55 mm

 Stopka  $\varnothing D_s$ : 10 mm

 Posuv  $f_z$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm

**Technický popis**

Počet zubů Z	6
Celková délka L	55 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	12 mm
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	5 mm
Tvar	C

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza