

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 30/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,23 stupeň
Ø břitu D_c	30 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	58 mm
Ø D_3	18 mm
Délka vyložení L_1	120 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	15,43 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2