

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 40/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø D ₃	24 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	20,34 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Délka vyložení L ₁	50 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,25 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	64 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Počet břitů Z	3

Ø břitu D _c	40 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0