

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
80/6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	144 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Ø břitu D _c	80 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	60,34 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,76 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0