

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů  
Z: 35/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	200 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	15,34 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	50 mm
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	35 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	2,99 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení $\kappa$	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0