

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SCLCR/L 1616X09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Funkční šířka L_4 : 20 mm

Délka hlavy L_1 : 27 mm

Celková délka L: 74 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269028 28

Technický popis

Délka hlavy L_1	27 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1616X09
Funkční šířka L_4	20 mm
Velikost destiček	9 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Celková délka L	74 mm
Velikost stopky	16 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15