

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
66/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	116 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	46,34 mm
Počet břitů Z	5
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Ø břitu D _c	66 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,99 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP