

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
35/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	35 mm
Celková délka $L_{celk.}$	47 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	54 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	68 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	2,99 stupeň
Ø $D_3$	19 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	15,34 mm
Počet břitů Z	2
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP