

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	160 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Počet břitů Z	2
Ø břitu D_c	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP