

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	8 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Řada	Power Tang
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP