

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, sopka Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Třída artiklu	210

Technický popis

Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Celková délka $L_{celk.}$	112 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	54 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	39 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Řada	Power Tang
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Provedení stopky	sopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP