


**Garant****Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: VDI30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

**Zvláštní příslušenství:**

Vyměnitelné vložky č. 320625.

**Upozornění:**

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	3000 min <sup>-1</sup>
Pro hmotnost obrobku	300 kg

Vhodné pro barevný kód	K12
Ø d	30 mm
Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Dráha pružiny	3 mm
Ø stopky D <sub>1</sub>	12 mm
Celková délka L	115 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	60 mm
Ø pouzdra D	44 mm
Upnutí	VDI 30
Druh produktu	Středicí hrot