

**HOLEX®**
**SNMX 120408, HUX25, Poloměr: 1 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251399 1
GTIN	4045197940346
Třída artiklu	29W

**Popis**
**Vhodné pro :**

Upínací držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251102; 251103; 251112; 251113.

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem  $\geq 3$  mm je nutné upravit lůžko destičky.

Druh: HUX25

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 120 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 30 - 80 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	30 - 80 m/min
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 120 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK

Vedlejší použití	M
Druh	HUX25
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMX 120408
Atribut názvu produktu	HUX25