



## Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 TK ASG3000, DGB-P, Jmenovitý Ø D: 25mm



### Údaje o objednávce

|                |           |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | 239822 25 |
| GTIN           |           |
| Třída artiklu  | 27E       |

### Popis

#### Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, **hotově vybroušené pro lícování H7.**

Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti  $\mu$  pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do  $5 \times D$ . V geometrii **ASG3000** s náběhovým úhlem  $45^\circ$  a dodatečnou drážkou na třísky pro definované odvádění třísek podél břitu. Pro **slepé a průchozí otvory.**

#### Upozornění:

- Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
- Vhodné držáky viz č. 239880 – 239940.
- Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.

### Technický popis

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Jmenovitý Ø D                           | 25 mm      |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm/ot, |
| Počet břitů Z                           | 6          |
| Délka břitu l <sub>1</sub>              | 6 mm       |
| Délka hlavy l                           | 20 mm      |
| Pro držák č. 239880 – 239940            | 22 – 26,99 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Povlak                     | DGB-P                            |
| Tolerance vrtání           | H7                               |
| Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru    |
| Vnitřní chlazení           | ano                              |
| Druh produktu              | Obráběcí vložka pro vystružování |

### Údaje o uživateli

|               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 40 m/min       | H       |
| GGG           | vhodný          | 180 m/min      | K       |
| mokrý max.    | vhodný          |                |         |